

Многофункциональный калибратор и коммуникатор Веатех МС6, исполнение (-R)

Назначение

Многофункциональный калибратор коммуникатор Веатех МС6, исполнение предназначен для поверки и калибровки в полевых условиях стрелочных лабораторных цифровых приборов, преобразователей давления, уровня перепада давления. расхода. температуры, имеющих сигналы P, t, U, I, R, f, импульсы. также протоколы HART. FOUNDATION Fieldbus H1, Profibus PA. Имеется Workstation исполнение для монтажа калибратора в панель.

Основные функции

- Измерение давления
- ◆ Измерение и генерирование постоянного тока, напряжения, частотных и импульсных сигналов
- Тестирование реле
- Источник =24 В для питания токовой петли, совместимый с полевыми шинами
- ◆ Измерение (2 канала одновременно) и имитация сопротивления или сигналов термометров сопротивления
- ◆ Измерение (2 канала одновременно) и имитация сигналов термопар
- ◆ Компенсация температуры холодного спая термопар: внутренняя, внешняя, ручная
- ◆ Калибровка/поверка средств измерений автоматически или вручную оператором
- ◆ Хранение данных о приборах, процедурах, результатах калибровок, возможность передачи во внешнее ПО
- ◆ Коммуникатор HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus

Дополнительные возможности

- Масштабирование любых измерений
- ◆ Звуковая сигнализация о достижении верхних, нижних границ параметра и скорости его изменения
- ◆ Тест утечки / стабильности
- Цифровые фильтры измеряемых сигналов
- Выбор разрешения индикации (-3 ...+1 разряд)
- Отображение на дисплее до 4 дополнительных параметров
- ◆ Программируемые функции наклонов и ступеней при генерировании сигналов
- Программируемые кнопки быстрого ввода значений
- Удобная подстройка генерируемой величины
- Полная информация на дисплее о выбранной величине
- ◆ Создание списка пользователей, новых единиц измерения, а также градуировок платиновых термометров сопротивления




Уникальные особенности

- ◆ Переносной документирующий калибратор давления и электрических сигналов, а также коммуникатор устройств HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus и даталоггер в едином корпусе
- Установка до 4 внутренних и подключение внешних модулей давления
- Возможность расширения функций
- Цветной сенсорный дисплей с подсветкой и мембранной клавиатурой, возможность работать в рукавицах
- Самый большой выбор типов термопар и термометров сопротивления по ГОСТ, IEC, DIN для МПТШ-68 и МТШ-90
- Дружественный многооконный интерфейс на русском языке с мнемосхемами подключения различных приборов
- ◆ Автоматизация процедур калибровки в полевых и лабораторных условиях
- ◆ Многоканальный даталоггер с возможностью хранения данных и их передачи в ПК
- ◆ Пыле- и влагонепроницаемый корпус (IP65)
- ♦ 3 года гарантии

Программное обеспечение

ПО СМХ основано на системе управления базами данных калибровок (поверок) СИ предприятия. выполненных помощью калибраторов Веатех или других эталонных средств. В сочетании с ПО эти калибраторы полностью соответствуют требованиям стандартов ИСО 9000 в части проведения, документирования и хранения результатов калибровок.

Режимы работы



Измеритель

Этот режим предназначен для измерения одной из величин - давления, тока, напряжения, температуры, сопротивления, частоты, количества импульсов - или определения состояния электрического реле.



Калибратор

Этот режим предназначен для калибровки/поверки различных средств измерения (СИ) вручную или измерений сигналов по двум каналам одновременно. Обычно один канал калибратора используется для измерения или задания входного сигнала СИ, а второй — для измерения или приема по цифровому протоколу его выходного сигнала.




Документирующий калибратор (опция)

Этот режим предназначен для калибровки/поверки СИ вручную или автоматически и сохранения результатов во внутреннюю память. Для этого необходимо предварительно создать описание СИ и процедуру его калибровки, которые также могут быть загружены из внешнего ПО **СМХ** на ПК (или переданы в ПО из калибратора). По окончании калибровки можно передать ее результаты в ПО на ПК для хранения, а также распечатки протокола.



Даталоггер (опция)

Даталоггер предназначен для регистрации измерений по одному или нескольким каналам в течение заданного интервала времени с возможностью сохранения накопленных данных во внутренней памяти калибратора. Данные можно впоследствии просматривать, а также передать во внешнее ПО **Datalog Viewer** на ПК для хранения, распечатки или экспорта в другие приложения.



Коммуникатор (опция)

Режим коммуникатора предназначен для обмена данными между калибратором и СИ, которые поддерживают протокол(ы) полевых шин: HART, FOUNDATION Fieldbus H1 или Profibus PA. Полевые шины позволяют исключить дополнительные измерения аналоговых сигналов (и вносимые ими погрешности) при передаче данных в АСУТП. Калибратор позволяет не только выполнять поверку таких СИ, но и конфигурировать, а также настраивать их для уменьшения погрешности.

Технические характеристики

| Дисплей | Сенсорный TFT, 5.7" (640 x 480 пиксел) с подсветкой | |
|-----------------------------------|--|--|
| Клавиатура | Мембранная | |
| Питание | Аккумулятор (литий-полимерный, 4200 мАч), ЗУ ~100240 В | |
| Время работы от аккумулятора | 1016 часов | |
| Время заряда аккумулятора | 4 часа | |
| Защита от пыли и влаги | IP65 | |
| Условия эксплуатации/хранения | -10+45°C / -20+60°C, 080% относительной влажности | |
| Габариты (Д х Ш х В); масса нетто | 200х230х70 мм; 1,52,0 кг | |
| Интерфейсы | 2 x USB A, 1 x USB B, 1 x RJ45 | |

Измерение электрических сигналов

| Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной погрешности * |
|---|------------|--|
| -11 B ¹⁾ (TC1, TC2) | 0,001 мВ | ± (0,007 % от показания + 4 мкВ) |
| -11 B ²⁾ (IN) | 0,001 мВ | ± (0,006 % от показания + 5 мкВ) |
| 160 B ²⁾ (IN) | 0,01 мВ | ± (0,006 % от показания + 0,25 мВ) |
| ±25 мА ³⁾ (IN) | 0,0001 мА | ± (0,01 % от показания + 1 мкA) |
| ±(25100) мА ³⁾ (IN) | 0,001 мА | ± (0,01 % от показания + 1 мкA) |
| 0100 Ом (R1, R2) | 0,001 Ом | ±6 мОм |
| 100<110 Ом | 0,001 Ом | ± 0,006 % от показания |
| 110<150 Ом | 0,001 Ом | \pm 0,007 % от показания |
| 150<300 Ом | 0,001 Ом | ± 0,008 % от показания |
| 300<400 Ом | 0,001 Ом | ± 0,009 % от показания |
| 4004040 Ом | 0,01 Ом | ± (0,015 % от показания + 12 мОм) |

Генерирование электрических сигналов

| Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной погрешности * |
|--|-------------|--|
| -11 B ⁴⁾ (TC1) | 0,001 мВ | ± (0,007 % от показания + 4 мкВ) |
| -310/24 B ⁵⁾ (OUT) | 0,01/0,1 мВ | \pm (0,007 % от показания + 0,1 мВ) |
| 025 мА ⁶⁾ (OUT) | 0,0001 мА | ± (0,01 % от показания + 1 мкA) |
| 2555 мА ⁶⁾ (OUT) | 0,001 мА | ± (0,01 % от показания + 2 мкA) |
| 0<100 Ом (R1) | 0,001 Ом | ± 20 мОм |
| 100<400 Ом (R1) | 0,001 Ом | ± (0,01 % от показания + 10 мОм) |
| 4004000 Ом (R1) | 0,01 Ом | ± (0,015 % от показания + 20 мОм) |

Измерение 7 / генерирование $^{8)}$ частотных сигналов

| Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной погрешности * |
|----------------------|-------------|--|
| 0,0027/0,0005<0,5 Гц | 0,000001 Гц | ± (0,002 % от показания + 0,000002 Гц) |
| 0,5<5 Гц | 0,00001 Гц | \pm (0,002 % от показания + 0,00002 Гц) |
| 5<50 Гц | 0,0001 Гц | ± (0,002 % от показания + 0,0002 Гц) |
| 50<500 Гц | 0,001 Гц | ± (0,002 % от показания + 0,002 Гц) |
| 500<5000 Гц | 0,01 Гц | ±(0,002 % от показания + 0,02 Гц) |
| 5000<50000 Гц | 0,1 Гц | ±(0,002 % от показания + 0,2 Гц) |
| 09999999 имп | 1 имп | - |

^{*} Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 0…45 °C (температурный коэффициент для диапазона -10…0 °C ≤0,001% показ/°C)

Встроенный источник питания токовой петли: =24 В $\pm 5\%$, $I_{\text{макс}}$ = 55 мА Внешний источник - не более =60 В

 $^{^{1)}}$ R_{BX}>10 Mom $^{2)}$ R_{BX}>2 Mom $^{3)}$ R_{BX}<10 Om $^{4)}$ I_{MAKC} = 5 MA $^{5)}$ I_{MAKC} = 10 MA

⁶⁾ R_{нагр}≤1140 Ом (20 мА), 450 Ом (50 мА)

⁷⁾ R_{вх}>1 Мом минимальная амплитуда сигнала: 1 В (<10 кГц), 1,2 В (10...50 кГц); сухой контакт, контакт под напряжением -1...14 В

⁸⁾ І_{макс}=10 мА; амплитуда сигнала (B_{n-n}): 0...24 В (форма сигнала — прямоугольная положительная); амплитуда сигнала (B_{n-n}): 0...6 В (форма сигнала — прямоугольная симметричная); частота воспроизведения последовательности импульсов: 0,0005...10000 Гц

Измерение и имитация сигналов термометров сопротивления

| 50П | Тип | Диапазон, °С | | Пределы допускаемой основной погрешности * |
|---|-------------------------------|-----------------|--|---|
| (РІ50 а385) ¹⁾² (100 п 385) ¹⁾² (270«50 ± 0,012 % от показания ± 0,015 ± 0,05 ± 0,015 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,01 ± 0,05 ± 0,01 ± 0,025 ± 0,02 ± 0,01 ± 0,025 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,033 ± 0,02 ½ от показания + 0,02) ± 0,01 ½ от показания + 0,04) ± 0,02 ½ от показания + 0,045 ± 0,03 ½ от показания + 0,045 ± 0,03 ½ от показания + 0,045 ± 0,02 ½ от показания + 0,05 ± 0,015 ± 0,02 ½ от показания + 0,05 ± 0,015 ± 0,02 ½ от показания + 0,05 ± 0,02 ½ от показания + 0,05 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,03 ½ от показания + 0,045 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 | | | | |
| (PH100 α385) 12 200<0 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,025 | | -200<270 | ± 0,03 | ± 0,11 |
| (РН100 α385) 1/2 200П 2.00 | (Pt50 α385) 1) 2) | 270850 | $\pm0,012~\%$ от показания | $\pm(0,\!015~\%$ от показания + 0,11) |
| (Pt200 α385) 10 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 2001< 200 | | -200<0 | ± 0,015 | ± 0,05 |
| (Pt200 α385) ¹⁾²² | (Pt100 α385) 1) 2) | 0850 | ± (0,012 % от показания + 0,015) | $\pm(0,014~\%$ от показания + 0,05) |
| PT2U0 α385 | | -200<-80 | ± 0,01 | ± 0,025 |
| О<260 ± (0.012 % от показания + 0.02) ± (0.011 % от показания + 0.04) 260850 ± (0.02 % от показания + 0.045) ± (0.02 % от показания + 0.061) (Pt400 α385) 10 2 + 0.010 ± 0.012 ± 0.015 | (Pt200 α385) 1) 2) | -80<0 | ± 0,02 | ± 0,035 |
| 400Π | , | 0<260 | ± (0,012 % от показания + 0,02) | \pm (0,011 % от показания + 0,04) |
| (Pt400 α 385) ^{1) 2)} -100<0 | | 260850 | \pm (0,02 % от показания + 0,045) | \pm (0,02 % от показания + 0,06) |
| (Pt400 α385) -100<0 | | -200<-100 | ± 0,01 | ± 0,015 |
| SOOR | (Pt400 α385) 1) 2) | -100<0 | ± 0,02 | ± 0,03 |
| (Pt500 α385) ¹² (500Π α391-09) ² (50 -50 ± 0,025 ± 0,025 1000Π (200 -50 ± 0,045 ± 0,05 1000Π (Pt1000 α385) ¹² (1000Π α391-09) ²¹ (1000Π α391-09) ²² (50Π α391) ¹² (100Π α391) | , , | 0850 | \pm (0,019 % от показания + 0,045) | \pm (0,019 % от показания + 0,05) |
| (500П α391-09) ²¹ | | -200<-120 | ± 0,01 | ± 0,015 |
| 1000П α391-09 0850 ± (0,019 % от показания + 0,045) ± (0,019 % от показания + 0,05) | (Pt500 α385) 1) 2) | -120<-50 | ± 0,02 | ± 0,025 |
| 0850 ± (0,019 % от показания + 0,045) ± (0,019 % от показания + 0,05) ± (0,011 % от показания + 0,05) (1000Π α385) 1/2 (1000Π α391-09) 1/2 (50<0 ± 0,031 ± 0,031 ± 0,043 ± 0,043 ± 0,041 ± 0,043 (50Π α391-09) 1/2 (50Π α391-09) 1/2 (50Π α391-09) 1/2 (50Π α391-09) 1/2 (100Π α391) 1/ | (500Π α391-09) ²⁾ | -50<0 | ± 0,045 | $\pm0,\!05$ |
| (Pt1000 α385) (100Π α391-09) (100Π α391-09) (100Π α391-09) (100Π α391-09) (100Π α391-09) (100Π α391) (100Π α391) (100Π α391-09) (10 | (00011 0001 00) | 0850 | \pm (0,019 % от показания + 0,045) | \pm (0,019 % от показания + 0,05) |
| (P11000 α391-09) ² | | -200<-150 | ± 0,008 | ± 0,011 |
| 1000 10 x 391 - 09 10 20 20 20 20 20 20 20 | (Pt1000 α385) 1) 2) | -150<-50 | ± 0,031 | $\pm0,\!030$ |
| 50П ± (0,019 % от показания + 0,041) ± (0,019 % от показания + 0,043) ± (0,019 % от показания + 0,043) ± 0,019 % от показания + 0,043) ± 0,019 % от показания + 0,043) ± 0,019 % от показания + 0,070) ± 0,019 % от показания + 0,070) ± 0,015 % от показания + 0,073) ± (0,019 % от показания + 0,073) ± (0,019 % от показания + 0,073) ± (0,015 % от показания + 0,073) ± (0,015 % от показания + 0,073) ± (0,017 % от показания + 0,065) 100П α391) 10 (100П α391-09) 10 (| (1000Π α391-09) ²⁾ | -50<0 | ± 0,041 | $\pm0,\!043$ |
| (50П α391) (50П α391-09) (50П α391-09) (50П α391-09) (50П α391-09) (50П α391-09) (70СТ 6651-94) ± (0,015 % от показания + 0,073) (для 270850 °C) (для 270850 °C) 100П (100П α391) (100П α391-09) | , | 0850 | \pm (0,019 % от показания + 0,041) | \pm (0,019 % от показания + 0,043) |
| (50П α391) ± (0,01 % от показания + 0,03) ± (0,015 % от показания + 0,03) ± (0,015 % от показания + 0,03) ± (0,017 % от показания + 0,065) 100П α391) (12) 200<0 | | -200<0 | ± 0,03 | ± 0,11 (для –200… <+270 °C) |
| 100П | $(5011 \alpha 391)$ | 0850 | \pm (0,01 % от показания + 0,03) | |
| (100П α391) (100П α391-09) (100П α428-09) | (3011 4391-09) | | $\pm (0,025 \% \text{ от показания + 0,03})$ | \pm (0,017 % от показания + 0,065) |
| (100П α391) 0830 ± (0,013 % 6) Показания + 0,015) ± (0,014 % 6) Показания + 0,05) (100П α391-09) ² >8501100 (ГОСТ 6651-94) ± (0,025 % от показания + 0,03) ± (0,027 % от показания + 0,04) 50М (50М α428) ^{1) 2)} -200+200 ± 0,030 ± 0,098 (50М α428-09) ²⁾ -180+200 ± 0,015 ± 0,049 (100М α428) ^{1) 2)} 0+200 ± (0,012 % от показания + 0,015) ± (0,009 % от показания + 0,049) (100М α428-09) ²⁾ -180<0 | | -200<0 | ± 0,015 | $\pm0,\!05$ |
| 50M (50M α428) -200+200 ± 0,030 ±0,098 (50M α428-09) -180+200 ± 0,029 ±0,094 100M (100M α428) -200<0 | $(10011 \alpha 391)$ | 0850 | \pm (0,013 % от показания + 0,015) | \pm (0,014 % от показания + 0,05) |
| (50M α428) (50M α428-09) (50M α428-09) (100M α428) (1) (2) (100M α428-09) (100M α428-0 | | | ± (0,025 % от показания + 0,03) | ± (0,027 % от показания + 0,04) |
| (50M α428-09) -160+200 ± 0,029 ± 0,049 100M α428) -200<0 | 1) 2) | -200+200 | ± 0,030 | ±0,098 |
| 100M (100M α428) -200<0 ± 0,015 ± 0,049 (100M α428) 0+200 ± (0,012 % от показания + 0,015) ± (0,009 % от показания + 0,049) (100M α428-09) -180<0 | (50M α428-09) ²⁾ | -180+200 | ± 0,029 | ±0,094 |
| (100М α428) 5 1200 ± (0,012 % от показания + 0,015) ± (0,009 % от показания + 0,049) (100М α428-09) 2) -180 <0 | | -200<0 | ± 0,015 | ± 0,049 |
| (100М α428-09) 2) -180<0 | $(100M \alpha 428)^{1)(2)}$ | 0+200 | ± (0,012 % от показания + 0,015) | ± (0,009 % от показания + 0,049) |
| (100М α428-09) 0+200 ± (0,012 % от показания + 0,015) ± (0,01 % от показания + 0,047) 50М (50М α426) -50<0 0200 ± 0,029 ± 0,094 100М (100М α426) -50<0 0+200 ± 0,015 ± (0,012 % от показания + 0,015) ± (0,01 % от показания + 0,047) 100Н (100Н α617) -60<0 0+180 ± 0,013 ± (0,007 % показания + 0,013) ± 0,043 гр.21 (46П α391) -200<0 0+650 ± 0,033 ± (0,008 % от показания + 0,033) ± 0,12 (для –200<+300 °C) | 2) | -180<0 | ± 0,015 | ± 0,047 |
| (50M α426) 1) 0200 ± 0,029 ± 0,047 100M -50<0 | (100M α428-09) | 0+200 | | |
| 100M -50<0 | 1) | | ± 0,029 | ± 0,094 |
| (100М α 426) $^{1)}$ 0+200 \pm (0,012 % от показания + 0,015) \pm (0,01 % от показания + 0,047) 100Н (100Н α 617) $^{1)}$ $^{2)}$ -60<0 | · ' | -50<0 | ± 0,015 | ± 0,047 |
| 100H (100H α617) (1) 2) -60<0 ± 0,013 гр.21 -200<0 ± 0,033 ± 0,12 (для –200<+300 °C) (46П α391) (46П α391) (46П α391) (46П α391) (46П α391) (46Π | 1) | | | |
| (100H α617) 1) 2) 0+180 ± (0,007 % показания + 0,013) ± 0,043 гр.21 (46П α391) 3) -200<0 | | | , | |
| гр.21 $(46\Pi \ \alpha 391)^{3}$ $0+650$ $\pm (0,008 \% \ ot \ показания + 0,033)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ показания + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasaния + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasanuя + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasanuя + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasanuя + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasanuя + 0,075)$ $\pm (0,015 \% \ ot \ nokasanuя + 0,075)$ | | | - | ± 0,043 |
| (46П α391) 3) 0+650 ± (0,008 % от показания + 0,033) ± (0,015 % от показания + 0,075) гр.23 -50<0 | | | | ± 0,12 (для –200… <+300 °C) |
| ± 0,009 | | | | $\pm (0,015~\%$ от показания + 0,075) |
| , (| | | ± 0,027 | , |

Разрешение для всех типов термометров сопротивления по умолчанию: 0,001°C

^{*} Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 0...45°C (температурный коэффициент для диапазона -10...0°C ≤0,001% Ом/°C)

 $I_{\text{изм}}$: пульсирующий в обоих направлениях 1 мА (0...500 Ом), 0,2 мА (>500 Ом)

 I_{Harp} : \leq 5 MA (0...650 OM), I_{Harp} x R_{CMM} <3,25 B (650...4000 OM) 1 MПТШ-68 (ГОСТ 6651-84) 2 МТШ-90 (ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-2009) 3 ГОСТ 6651-78

Измерение и имитация сигналов термопар

| Тип | Диапазон, °С | Пределы допускаемой основной погрешности*, °С (измерение, имитация) |
|-------------------------|--------------|---|
| ПР (B) ^{1) 2)} | 0<200 | ± (0,007 % от показания + 4) мкВ |
| | 200<500 | ± 2,0 |
| | 500<800 | ± 0,8 |
| | 8001820 | ± 0,5 |
| ПП (R) ^{1) 2)} | - 50<0 | ± 1,0 |
| | 0<150 | ± 0,7 |
| | 150<400 | ± 0,45 |
| | 4001768 | ± 0,4 |
| ПП (S) ^{1) 2)} | - 50<0 | ± 0,9 |
| | 0<100 | ± 0,7 |
| | 100<300 | ± 0,55 |
| | 3001768 | ± 0,45 |
| XA(K) 1) 2) | -270<-200 | ± (0,007 % от абс. показания + 4) мкВ |
| | -200<0 | ± (0,1 % от абс. показания + 0,1) |
| | 0<1000 | ± (0,007 % от показания + 0,1) |
| | 10001372 | ± 0,017 % от показания |
| XK(E) 1) 2) | -270<-200 | ± (0,007 % от абс. показания + 4) мкВ |
| ` ' | -200<0 | ± (0,06 % от абс. показания + 0,07) |
| | 01000 | ± (0,005 % от показания + 0,07) |
| MK(T) 1) 2) | -270<-200 | ± (0,007 % от абс. показания + 4) мкВ |
| ` , | -200<0 | ± (0,1 % от абс. показания + 0,1) |
| | 0400 | ± 0,1 |
| ЖК(J) ^{1) 2)} | -210<-200 | ± (0,007 % от абс. показания + 4) мкВ |
| | -200<0 | ± (0,06 % от абс. показания + 0,08) |
| | 01200 | ± (0,006 % от показания + 0,08) |
| HH(N) 1) 2) | -270<-200 | ± (0,007 % от абс. показания + 4) мкВ |
| | -200<-100 | ± 0,2 % от абс. показания |
| | -100<0 | ± (0,05 % от абс. показания + 0,15) |
| | 0<700 | ± 0,15 |
| | 7001300 | ± (0,01 % от показания + 0,06) |
| U 1) | -200<0 | ± (0,07 % от абс. показания + 0,1) |
| | 0600 | ± 0,1 |
| L 1) | -200<0 | ± (0,04 % от абс. показания + 0,08) |
| | 0900 | ± (0,004 % от показания + 0,08) |
| XK(L) 1) | -200<0 | ± (0,052% от абс. показания + 0,07) |
| ` ′ | 0 <380 | ± 0,07 |
| | 380800 | ± (0,008 % от показания +0,04) |
| BP(A)-1 1) | 0<300 | ± (0,023 % от показания +0,33) |
| ` ′ | 300<1500 | ± (0,014 % от показания +0,22) |
| ļ | 15002500 | ± (0,039 % от показания +0,15) |
| | | 1 |

Разрешение для всех типов термопар по умолчанию: 0,01 °C;

Автоматическая компенсация температуры холодного спая термопар

| Диапазон компенсации, °С | Пределы допускаемой основной погрешности *, °C | |
|--------------------------|--|--|
| -10+45 | + 0 15 | |

^{*} Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 15...35°C (температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,005°C/°C)

^{*} Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 0...45°C (температурный коэффициент для диапазона -10...0°C ≤0,001% мВ/°C)

¹⁾ МПТШ-68 (ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, МЭК 584-1-77)

²⁾ МТШ-90 (ГОСТ Р 8.585 – 2001)

Внутренние и внешние модули измерения давления

| Внутренние модули | Внешние модули | Диапазон ¹⁾ | Погрешность ²⁾ (±) МПИ 12 месяцев |
|----------------------|----------------|------------------------|---|
| PB | EXTB | 70120 кПа абс | 0,03 кПа |
| P10mD | EXT10mD | ±1 кПа дифф | 0,05 % Д |
| P100m | EXT100m | 0…10 кПа | 0,0125 % П + 0,015 % ВП |
| | EXT250mC | ±25 кПа | 0,0125 % П + 0,015 % ВП |
| P400mC | EXT400mC | ±40 кПа | 0,0125 % П + 0,010 % ВП |
| | EXT630mC | ±63 кПа | 0,0125 % П + 0,010 % ВП |
| P1C | EXT1C | ±100 кПа | 0,0125 % П + 0,007 % ВП |
| | EXT1,6C | -100…160 кПа | 0,0100 % П + 0,008 % ВП |
| P2C | EXT2C | -100200 кПа | 0,0100 % П + 0,005 % ВП |
| | EXT2,5C | -100…250 кПа | 0,0100 % П + 0,010 % ВП |
| | EXT4C | -100…400 кПа | 0,0100 % П + 0,007 % ВП |
| P6C | EXT6C | -100…600 кПа | 0,0100 % П + 0,005 % ВП |
| | EXT10C | -100…1000 кПа | 0,0100 % П + 0,010 % ВП |
| | EXT16C | -100…1600 кПа | 0,0100 % П + 0,007 % ВП |
| P20C | EXT20C | -1002000 кПа | 0,0100 % П + 0,005 % ВП |
| | EXT25 | 02500 кПа | 0,0125 % П + 0,010 % ВП |
| | EXT40 | 04 МПа | 0,0125 % П + 0,007 % ВП |
| P60 | EXT60 | 06 МПа | 0,0125 % П + 0,005 % ВП |
| P100 | EXT100 | 010 МПа | 0,0125 % П + 0,005 % ВП |
| P160 | EXT160 | 016 МПа | 0,0125 % П + 0,005 % ВП |
| | EXT250 | 025 МПа | 0,0125 % П + 0,007 % ВП |
| | EXT400 | 040 МПа | 0,0100 % П + 0,010 % ВП |
| | EXT600 | 060 МПа | 0,0100 % П + 0,007 % ВП |
| | EXT1000 | 0100 M∏a | 0,0100 % П + 0,007 % ВП |

П - показание ВП - верхний предел Д – диапазон (39 единиц измерения давления) МПИ – межповерочный интервал

Информация для заказа

Стандартная поставка:

- Калибратор с заказанными модулями и опциями
- ♦ Блок литий-полимерных аккумуляторов и зарядное устройство
- ◆ Кабель USB и комплект контрольных проводов
- Руководство по эксплуатации на русском языке

По дополнительному заказу:

- Чехол для аксессуаров
- Внутренние и внешние модули измерения давления
- Мягкий кейс для калибратора
- ◆ Кабель с разъемом LEMO для подключения к каналу R2
- ♦ Опция многоканального даталоггера
- Опция документирующего калибратора
- ♦ Опция коммуникатора HART
- ♦ Опция коммуникатора FOUNDATION Fieldbus H1
- ♦ Опция коммуникатора Profibus PA
- ◆ Русифицированное ПО СМХ с ключом доступа USB (необходима опция документирующего калибратора)
- ♦ Ручные воздушные и гидравлический насосы с фитингами, трубками, шлангами и кейсами

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

OOO «AMETRIX»

Республика Узбекистан, 100094, Ташкент, Мирабадский район, ул. Фергона йули, д. 554/3 Тел.: +998 91 164 66 78 Email: info@ametrix.uz https://ametrix.uz
© 2025 «AMETRIX»

¹⁾При наличии внутреннего барометрического модуля **РВ** любой модуль давления может измерять как избыточное, так и абсолютное давление.

²⁾ Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость при температуре 15...35°C (температурный коэффициент вне этого диапазона - \leq ±0,001% П/°C, для P10mD / EXT10mD \leq ±0,002% Д/°C)