

Спектрофотометрический анализатор

состава хвостового газа установок



Назначение

Промышленный автоматический газоанализатор **900** предназначен:

- lack Для непрерывного измерения концентрации H_2S и SO_2 в хвостовом газе установки Клауса и поддержания их соотношения на уровне 2:1, а также на установках СуперКлауса, где на разных стадиях это соотношение должно быть менее 1:7 или более 10:1.
- lacktriangle Для процессов, где необходимо контролировать COS и CS $_2$

Описание

Газоанализатор **900** основан на фотометрическом методе измерения поглощения ультрафиолетового излучения молекулами анализируемых газов.

Через узел подготовки проба поступает в термостат, где размещены оптическая ячейка, каплеотбойник, конденсатор паров серы, и воздушный аспиратор.

В измерительной двухлучевой системе в качестве источников УФ излучения используются лампы с полым катодом и набором длин волн, в качестве детекторов - ФЭУ. Исключительно узкие линии спектра излучения ламп обеспечивают высокую точность и стабильность системы и линейную зависимость измеряемой концентрации от интенсивности детектируемого излучения.

Сигнал измерительной системы и другую информацию обрабатывают два микропроцессора. Первый предназначен для управления входным и выходным потоками газов и фотометром, второй осуществляет вычислительные операции, функции связи с АСУТП и интерфейсом пользователя.

Монтаж

Анализатор смонтирован на стальной вертикальной панели, которая устанавливается максимально близко к точке пробоотбора.

Для защиты от погодных условий и для обеспечения требований по взрывобезопасности анализатор может быть поставлен предварительно смонтированным в погодозащищенном контейнере (шелтере).



Особенности

- ◆ Набор (до шести) длин волн источника излучения позволяет измерять концентрации нескольких составляющих в потоке газа
- Функция автоматической установки параметров оптимизирует работу источника излучения и детектора
- ♦ Активная компенсация влияния меркаптанов, COS и CS₂ на показания
- ◆ Встроенная система контроля и управления температурой в 4-х важнейших рабочих зонах анализатора и узла подготовки пробы. Температура в термостате поддерживается на уровне 140±1□С, что исключает конденсацию жидкой серы и загрязнение измерительной ячейки.
- ◆ Автоматическая продувка анализатора и узла подготовки пробы нулевым газом
- ♦ Двухуровневая защита паролем
- ♦ Воздушный аспиратор обеспечивает циркуляцию пробы через анализатор со сбросом ее в технологический поток вблизи точки отбора
- ♦ Гибкая обогреваемая линия пробоотбора, допускающая отбор из вертикальной трубы.



Спектрофотометрический анализатор состава хвостового газа установок Клауса и СуперКлауса, модель 900

Технические характеристики

Диапазоны	H₂S от 0500 ррм до 010%
	SO ₂ от 02500 ррм до 010%
	CS ₂ - 05000 ррм
Погрешность	± 2% от показания (H ₂ S, SO ₂)
	\pm 0,2F $$ для потребности в воздухе
Чувствительность	\pm 0,02F для потребности в воздухе
Стабильность	\pm 0,4% от показания (H ₂ S, SO ₂)
Дрейф нуля	± 2% от показания за 24 часа (линейный)
Время отклика	Менее 15 с для 90% ступенчатого изменения концентрации
	Полное - не более 2 мин
Расход пробы	3 - 5 л/мин стандартно, сброс пробы обратно в поток
Подача пробы в анализатор	Обогреваемая линия пробоотбора
	Аспиратор для циркуляции пробы через анализатор
Воздух КИП	Давление 200 кПа (мин.), расход 30 л/мин
Выходы	3 изолированных аналоговых выхода 420 мА постоянного тока (с внутренним или внешним источником напряжения)
	Порты RS422 и RS232
Питание	209264 В, 4763 Гц, 500 Вт
Класс взрывозащиты	Возможно взрывозащищенное исполнение 1ExpydIIBT3 X
Температура окруж. среды	1535°C
Монтаж анализатора	На стальной вертикальной панели
Габариты	850х1150х300 мм
Масса, нетто	75 кг

^{*}F - коэффициент, постоянный для каждой установки, зависит от состава газа и составляет от 5,25 до 3 для концентраций от 30 до 100%

Информация для заказа

Стандартная поставка:

- ♦ Анализатор на вертикальной панели в сборе
- ♦ Инструкция по эксплуатации на русском языке

По дополнительному заказу:

- ♦ Гибкие линии отбора и сброса пробы с паро- или электрообогревом
- ♦ Погодозащитный контейнер с кондиционированием, для применения во взрывоопасных зонах.

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

OOO «AMETRIX»